


TC-PM系列 行星式球磨仪

行星式球磨仪可以干磨、湿磨、真空磨，是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备仪器，适用于高校、科研单位及企事业单位实验室分批快速将研究试样研磨到粉末，某些物料细度最小可达 $0.1\mu\text{m}$ ，并进行混合、均匀化和分散



TC-PM400

50mL 100mL 研磨罐




TC-PM2000

250mL 500mL 研磨罐

最高转速下 低音噪 < 75dB

- 采用组合式叠加轴承、涨紧轮正时皮带传动设计，低噪音，低磨损，高转速，强效能，确保样品研磨的一致性和重复性，快速实现至微纳米级的研磨细度



安全锁

- 快速安全锁紧的研磨罐设计，确保实验过程安全

特殊定制

- 多种体积、多种材质及多种特殊研磨罐可供选择，分析纯等级的研磨材料确保无污染研磨



应用领域

- 地矿、土壤、冶金、电子、电力、材料、化工、医药、涂料油墨、环保、陶瓷、玻璃、核研究、生物等各类实验室

	PM400	PM2000	PM-Plus
研磨平台位数	4	4	4
单罐最大容积	100mL	500mL	可定制3L超大罐
主盘转速	125~650rpm	110~650rpm	100~350rpm
转速比	1:-2	1:-2	1:-2
出料粒度	$\leq 0.1\mu\text{m}$	$\leq 0.1\mu\text{m}$	$\leq 0.1\mu\text{m}$